

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/16-12
GTIN	4062406037727
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 26,988 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 25 mm

Descriere tehnică

Pas filet	2,117 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Ø găurii de centrare	25 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	12
Lungimea totală L	160 mm

Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	16 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	54 mm
Ø Filet	26,988 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.1/16-12 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod