

Garant
Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/2-24

Date comandă

Numărul de comandă	130031 1.1/2-24
GTIN	4062406038144
Clasa articolului	10N

Descriere
Notă:

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 38,1 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D_s: 32 mm

Pătrat coadă □: 24 mm

Ø găurii de centrare: 37,3 mm

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	32 mm
Lungimea totală L	200 mm
Pasi/inch	24
Pas filet	1,058 mm
Adâncimea filetului	76,2 mm
Număr de dinți Z	4
Materialul sculei	HSS E

Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	37,3 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	38,1 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1.1/2-24 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod