

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/4-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/4-8
GTIN	4062406037949
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 8

Ø Filet: 31,75 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 25 mm

Pătrat coadă □: 20 mm

Ø găurii de centrare: 28,8 mm

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376
Pas filet	3,175 mm
Pasi/inch	8
Ø Filet	31,75 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm

Lungimea totală L	180 mm
Adâncimea filetului	63,5 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	20 mm
Ø găurii de centrare	28,8 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.1/4-8 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod