

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 3/8-32****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 3/8-32
GTIN	4062406034719
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 3 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	100 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	8 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	28,59 mm
Pasi/inch	32
Standard	DIN 371
Ø găurii de centrare	8,85 mm
Ø Filet	9,525 mm
Pas filet	0,794 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	3/8-32 UNEF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod