

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: NO.4-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 NO.4-48
GTIN	4062406000202
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 371

Pasi/inch: 48

Ø Filet: 2,85 mm

Lungimea totală L: 56 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Pătrat coadă □: 2,7 mm

Ø găurii de centrare: 2,4 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	48
Ø Filet	2,85 mm
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	3,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	0,529 mm
Standard	DIN 371

Adâncimea filetului	8,55 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Lungimea totală L	56 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	2,4 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	4-48 UNF
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod