

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.3/8-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.3/8-18
GTIN	4062406038021
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	69,85 mm
Pas filet	1,411 mm
Lungimea totală L	200 mm
Ø găurii de centrare	33,7 mm
Pătrat coadă □	22 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	18
Ø Filet	34,925 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	28 mm
Tip de filet	UNEF-LH

Dimensiunea filetelui	1.3/8-18 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod