

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1-18
GTIN	4062406037635
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 18

Ø Filet: 25,4 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24,25 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Pasi/inch	18
Pătrat coadă □	16 mm
Lungimea totală L	160 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376

Ø găurii de centrare	24,25 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	25,4 mm
Adâncimea filetului	76,2 mm
Pas filet	1,411 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1-18 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod