

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, neacoperită, Tip: 1.5/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130030 1.5/16-12
GTIN	4062406035754
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø Filet	33,338 mm
Pas filet	2,117 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	200 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Pasi/inch	12
Standard	DIN 376
Pătrat coadă □	22 mm
Ø găurii de centrare	31,3 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	28 mm
Adâncimea filetului	66,69 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	1.5/16-12 UN
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod