

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 3/4-27****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 3/4-27
GTIN	4062406037376
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	11 mm
Pas filet	0,941 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	19,05 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	27
Număr de dinți Z	3
Ø cozii D _s	14 mm
Ø găurii de centrare	18,2 mm
Lungimea totală L	125 mm
Adâncimea filetului	57,15 mm
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	3/4-27 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod