

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1-24
GTIN	4062406037611
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 25,4 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24,5 mm

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	76,2 mm
Ø găurii de centrare	24,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	1,058 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø Filet	25,4 mm
Ø cozii D _s	20 mm

Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	160 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	24
Pătrat coadă □	16 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1-24 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod