

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/4-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/4-24
GTIN	4062406037871
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 24

Ø Filet: 31,75 mm

Lungimea totală L: 180 mm

Ø cozii D_s: 25 mm

Pătrat coadă □: 20 mm

Ø găurii de centrare: 30,75 mm

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Număr caneluri de pretensionare	4
Standard	DIN 376
Ø găurii de centrare	30,75 mm
Ø cozii D _s	25 mm
Ø Filet	31,75 mm
Pasi/inch	24

Adâncimea filetului	63,5 mm
Lungimea totală L	180 mm
Pătrat coadă □	20 mm
Număr de dinți Z	4
Pas filet	1,058 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	1.1/4-24 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod