

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: NO.3-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 NO.3-48
GTIN	4062406036539
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø găurii de centrare	2,05 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø Filet	2,52 mm
Pas filet	0,529 mm
Lungimea totală L	50 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pătrat coadă □	2,1 mm
Standard	DIN 371
Pasi/inch	48
Adâncimea filetului	7,56 mm
Tip de filet	UNC-LH

Dimensiunea filetelui	3-48 UNC LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod