

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.1/2-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130031 1.1/2-10
GTIN	4062406038205
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 10

Ø Filet: 38,1 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D_s: 32 mm

Pătrat coadă □: 24 mm

Ø găurii de centrare: 35,7 mm

Descriere tehnică

Pas filet	2,54 mm
Standard	DIN 376
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L	200 mm
Adâncimea filetului	76,2 mm
Ø găurii de centrare	35,7 mm
Ø Filet	38,1 mm

Ø cozii D _s	32 mm
Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	10
Număr caneluri de pretensionare	4
Pătrat coadă □	24 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetelui	1.1/2-10 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod