

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: 3/4-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 3/4-12
GTIN	4062406039677
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Pas filet	2,117 mm
Adâncimea filetului	38,1 mm
Lungimea totală L	125 mm
Pasi/inch	12
Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	17 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	19,05 mm
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	3/4-12 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod