



Disc de șlefuit CC-GRIND-STRONG, Ø discurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	566366 125
GTIN	4007220104484
Clasa articolului	550

Descriere

Execuție:

Disc de rectificat inovativ cu 4 straturi **CC-GRIND-STRONG** combină discul clasic de degroșare cu trei straturi de material abraziv pe suport, care se uzează omogen. **Avantajul durabilității fără de disc de rectificat CC-GRIND-SOLID** datorită straturilor agresive de material abraziv și a discului-suport însoțitor.

Aplicație:

Pentru **șlefuire dură și aspră** la șlefuirea suprafețelor, prelucrarea cordoanelor de sudură, debavurare, teșire, îndepărtarea arsurilor.

Descriere tehnică

Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Unghi de așezare recomandat	5-15 grad

Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		