

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri străpunse, TiN, Tip: NO.4-48****Date comandă**

Numărul de comandă	130035 NO.4-48
GTIN	4062406038786
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 91 de zile calendaristice

Comandă minimă: 25 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Ø Filet	2,85 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	3,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	8,55 mm
Pasi/inch	48
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	56 mm
Ø găurii de centrare	2,4 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Pas filet	0,529 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNF

Dimensiunea filetelui	4-48 UNF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod