



Pompă de gresare cu acumulator 562 bari, Tip: M18GG



Date comandă

Numărul de comandă	083568 M18GG
GTIN	4002395000340
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Pentru umplerea cu lubrifianț vrac (conținut până la 500 ml) sau cu cartușe (conținut 400 g).

Recomandate pentru lubrifianți până la NLGI 3.

Cu ventil de aerisire. Lungime pistol de gresare 355 mm, lungime furtun 1219 mm.

Livrare:

Încărcător, furtun cu cuplaj în unghi, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073814.

Descriere tehnică

Racord filetat pentru furtun	1/8 inch
Tensiunea acumulatorului	18 V
Cartuș potrivit	083590
Denumirea producătorului	M18GG
Recomandat pentru dimensiunea cartușului	400 g
Volum de umplere în stare desfăcută	500 cm ³
Capacitate acumulator	2 Ah

Număr de acumuloare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Tip produs	Pompă pentru gresare

Accesorii

Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18	073827 MB18
Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip UNI	083590 UNI
Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip PLUS	083590 PLUS