



## Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: A0820



### Date comandă

Numărul de comandă	547250 A0820
GTIN	4045197973887
Clasa articolului	52D

### Descriere

#### Execuție:

**Geometria inovatoare a dinților** permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

#### Aplicație:

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

### Descriere tehnică

Ø cap	8 mm
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	INOX
Lungimea totală	64 mm
Descrierea formei	Cilindru
Grad de finețe a danturii	grosier
Lungimea capului	19 mm
Serie	Dantură INOX
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		