

**HOLEX****Freză de șlefuire Dantură INOX – grosieră, Carbură, Tip: A1225****Date comandă**

Numărul de comandă	547250 A1225
GTIN	4045197973900
Clasa articolului	52D

**Descriere****Execuție:**

**Geometria inovatoare a dinților** permite **o rată foarte înaltă de așchiere** concomitent cu **o funcționare silențioasă și capacitate bună de ghidare**. Formare excelentă a așchiilor și rezultate extraordinare ale suprafețelor, pătrundere redusă a căldurii în material (fără culori prin încălzire). Ø cozii 6mm.

**Aplicație:**

Optimizat pentru prelucrarea de **oțeluri austenitice, rezistente la rugină și acizi**, aliaje moi ale titanului și metale neferoase.

**Descriere tehnică**

Ø cap	12,7 mm
Ø cozii	6 mm
Simbol pentru dantură	INOX
Descrierea formei	Cilindru
Grad de finețe a danturii	grosier
Lungimea totală	70 mm
Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură INOX
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		