



Șurubelniță cu clichet cu acumulator, Tip: M12FIR12-0



Date comandă

Numărul de comandă	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Mașini de găurit și înșurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator și șurubelnițe cu clichet

- Sistem electronic REDLINK™ de control al turației fără trepte, funcționare pe dreapta / stânga și protecție la suprasarcină.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Acumulatori Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare.

Design compact pentru acces rapid la toate aplicațiile, de ex. la lucrările la motoare sau cutiile de viteze.

Motor POWERSTATE™ fără perii cu cutie de viteze consolidată pentru durabilitate îndelungată.

Sistemul electronic REDLINK PLUS™ pentru gestionarea inteligentă a puterii.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Inclusiv 1/2 inch pe adaptor de 3/8 inch.

Notă:

Acumulatorile și încărcătoarele adecvate sunt disponibile începând de la Cod 073814 și 073839.

Descriere tehnică

Turație maximă treapta 1	0 - 175 min ⁻¹
Utilizare tipică	Strong
Greutate	1,5 kg
Moment maxim de rotație dur	81 Nm
Sistem de prindere	Pătrat 1/2 inch
Denumirea producătorului	M12FIR12-0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Forma	Șurubelniță cu clichet
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Tensiunea acumulatorului	12 V
Număr de acumulatori incluse	0
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12