



Extractor cu trei brațe, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă

880130 2

GTIN

4021176013478

Clasa articolului

83U

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 35 - 160 mm

Deschiderea interioară: 100 - 220 mm

Adâncimea de prindere până la: 150 mm

Putere: 7 t

Descriere tehnică

Putere

7 t

Adâncimea de prindere până la

150 mm

Deschiderea exterioară	35 - 160 mm
Deschiderea interioară	100 - 220 mm
Număr de cârlige	3
Momentul maxim	150 Nm
Hexagon exterior	22 mm
Greutate	3,815 kg
Tip produs	Extractor cu trei brațe

Accesorii

Șurub de presiune de schimb Tip 2	880150 2
Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 2/150 mm	880200 2/150
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 2/150 mm	880220 2/150
Brațe prelungite pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 2/300 mm	880320 2/300