

3M**Bandă adezivă VHB™ Power, Denumirea producătorului: 4991F****Date comandă**

Numărul de comandă	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor. Aderență foarte bună pe aproape toate materialele, pentru utilizare universală.

Aplicație:

Recomandată pentru metale, suprafețe lăcuite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică și numeroase materiale plastice. Pentru utilizare în interior și exterior.

Lungime: 5,5 m

Lățime: 19 mm

Culoarea: gri

Rezistentă pe termen scurt la temperaturi de până la: 150 °C

Rezistentă pe termen lung la temperaturi de până la: 90 °C

Descriere tehnică

Grosime	2,3 mm
Lățime	19 mm
Denumirea producătorului	4991F

Culoarea	gri
Lungime	5,5 m
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Capacitate de întindere	300 %
Material de suport	PE
Utilizare	în interior și exterior
Utilizare	Etanșare
Utilizare	Fixare
Utilizare	Mascare
Forță de lipire pe oțel	4,5 N/mm
umiditate depozitare	50 - 60 %
Temperatură de depozitare	20 - 23 °C
Rezistent la temperaturi de până la	90 - 150 °C
Tip de bandă adezivă	cu două tăișuri
Număr de benzi adezive	1
Adeziv	Acrilat
Particularitate	cu efect de atenuare
Particularitate	moale și catifelat
Particularitate	rezistență la umezeală
durabilitate minimă	12 lună