



Extractor cu două brațe, Tip: 2



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 880100 2 |
| GTIN | 4021176009501 |
| Clasa articolului | 83U |

Descriere

Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite \varnothing ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 40 - 160 mm

Deschiderea interioară: 100 - 220 mm

Adâncimea de prindere până la: 150 mm

Putere: 6 t

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--------|
| Adâncimea de prindere până la | 150 mm |
| Putere | 6 t |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Deschiderea exterioară | 40 - 160 mm |
| Deschiderea interioară | 100 - 220 mm |
| Momentul maxim | 150 Nm |
| Hexagon exterior | 22 mm |
| Număr de cârlige | 2 |
| Greutate | 3,01 kg |
| Tip produs | Extractor cu două brațe |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Șurub de presiune de schimb Tip 2 | 880150 2 |
| Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 2/150 mm | 880200 2/150 |
| Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 2/150 mm | 880220 2/150 |
| Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 2/300 mm | 880300 2/300 |