



## Extractor cu două brațe, Tip: 4



### Date comandă

Numărul de comandă	880100 4
GTIN	4021176009761
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu brațe de extragere reversibile (**pentru lucrări de extragere exterioare și interioare**). Brațe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite  $\varnothing$  ale pieselor. Traversă și brațe de extragere din oțel pentru scule de înaltă calitate; șurub puternic cu vârf bilateral (sferă și vârf).

#### Aplicație:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roți dințate șamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea brațelor.

Deschiderea exterioară: 80 - 520 mm

Deschiderea interioară: 200 - 590 mm

Adâncimea de prindere până la: 200 mm

Putere: 12 t

### Descriere tehnică

Deschiderea interioară	200 - 590 mm
Deschiderea exterioară	80 - 520 mm

Putere	12 t
Adâncimea de prindere până la	200 mm
Număr de cârlige	2
Momentul maxim	400 Nm
Hexagon exterior	36 mm
Greutate	14 kg
Tip produs	Extractor cu două brațe

## Accesorii

Șurub hidraulic Tip 1	880170 1
Șurub de presiune de schimb Tip 4	880150 4
Brațe de schimb pentru extractor (3 buc.) Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880220 3/200
Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 4/500 mm	880300 4/500
Pereche de brațe prelungite pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/300 mm	880300 3/300
Pereche de brațe de schimb pentru extractor Tip / adâncime de prindere 3/200 mm	880200 3/200