

 KOMET

**TOHX 090202 pe stânga, W30, Categorie: BK6425**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Clasa articolului	24T

**Descriere**

TOHX 090202 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Sfârâmător de aşchii: G12

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicație secundară	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min

Materialul sculei	Carbura
Categorie	BK6425
Sfărâmător de așchii	G12
Rază la colț	0,2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090202 L
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire