


**WOHX 060302 pe stânga, W00, Categorie: P25M**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268915 P25M
GTIN	4047109055766
Clasa articolului	24T

**Descriere**

WOHX 060302 pe stânga P25M Categorie: P25M  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicație secundară	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	P25M

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 060302 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire