

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1/2-16****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1/2-16
GTIN	4062406046101
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 16

Ø Filet: 12,7 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 11 mm

Pătrat coadă □: 9 mm

Ø găurii de centrare: 11,2 mm

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	11,2 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Ø Filet	12,7 mm
Pas filet	1,588 mm
Lungimea totală L	110 mm
Număr de dinți Z	3

Adâncimea filetului	31,75 mm
Standard	DIN 376
Pasi/inch	16
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D _s	11 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1/2-16 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod