

 KOMET**TOHX 090204 neutru, W30, Categorie: K10**

Date comandă

Numărul de comandă	268887 K10
GTIN	4047109036666
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 090204 neutru K10 Categorie: K10

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 m/minViteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Aplicație secundară	N
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	K10
Aplicația principală	K

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 m/min
Condiție de tăiere	continuuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 090204 N
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	0 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire