


**DOHT 11T304 pe stânga, W60, Categorie: BK6425**

**Date comandă**

Numărul de comandă	268858 BK6425
GTIN	4047109225282
Clasa articolului	24T

**Descriere**

DOHT 11T304 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație secundară: 100 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	100 - 180 m/min
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 300 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicație secundară	M
Categorie	BK6425
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DOHT 11T304 L
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Caracteristici nume produs	W60
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire