


DOHT 070202 pe dreapta, W60, Categorie: K10

Date comandă

Numărul de comandă	268855 K10
GTIN	4047109064577
Clasa articolului	24T

Descriere

DOHT 070202 pe dreapta K10 Categorie: K10

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 300 - 500 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 m/min
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	300 - 500 m/min
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicație secundară	N
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	K10

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DOHT 070202 R
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	W60
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire