

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/8-8****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.7/8-8
GTIN	4062406047559
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 8

Ø Filet: 47,625 mm

Lungimea totală L: 250 mm

Ø cozii D_s: 36 mm

Pătrat coadă □: 29 mm

Ø găurii de centrare: 44,6 mm

Descriere tehnică

Materialul sculei	HSS E
Pasi/inch	8
Pas filet	3,175 mm
Standard	DIN 376
Ø Filet	47,625 mm
Pătrat coadă □	29 mm
Adâncimea filetului	119 mm

Ø cozii D _s	36 mm
Număr de dinți Z	4
Număr caneluri de pretensionare	4
Lungimea totală L	250 mm
Ø găurii de centrare	44,6 mm
Tip de filet	UN-LH
Dimensiunea filetului	1.7/8-8 UN LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod