


**WOHX 060302 pe dreapta, W00, Categorie: P25M****Date comandă**

Numărul de comandă	268897 P25M
GTIN	4047109055902
Clasa articolului	24T

Descriere

WOHX 060302 pe dreapta P25M Categorie: P25M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/min

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	P25M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicație secundară	M

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOHX 060302 R
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W00
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire