

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 1.7/16-18****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 1.7/16-18
GTIN	4062406047061
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNEF-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 18

Ø Filet: 36,512 mm

Lungimea totală L: 200 mm

Ø cozii D_s: 28 mm

Pătrat coadă □: 22 mm

Ø găurii de centrare: 35,3 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	35,3 mm
Pasi/inch	18
Ø Filet	36,512 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	91,28 mm
Pas filet	1,411 mm

Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	28 mm
Lungimea totală L	200 mm
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	22 mm
Tip de filet	UNEF-LH
Dimensiunea filetului	1.7/16-18 UNEF LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod