

 KOMET**TOGX 090202 neutru, W57, Categorie: BK8430**

Date comandă

Numărul de comandă	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Clasa articolului	24T

Descriere

TOGX 090202 neutru BK8430 Categorie: BK8430

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/minViteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min

Descriere tehnică

Categorie	BK8430
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm

Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOGX 090202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W57
Unghi de așchiere	14 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire