

 KOMET**TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: BK6425****Date comandă**

Numărul de comandă	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Clasa articolului	24T

Descriere

TOHX 06T102 pe stânga BK6425 Categorie: BK6425

Sfărâmător de aşchii: G12

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 300 m/minViteză de aşchiere v_c Aplicație secundară: 120 - 180 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 300 m/min
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	120 - 180 m/min
Aplicație secundară	M
Materialul sculei	Carbura
Sfărâmător de aşchii	G12
Rază la colț	0,2 mm

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	BK6425
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOHX 06T102 L
Numărul de schimbări / tășuri	3
Caracteristici nume produs	W30
Unghi de așchiere	12 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire