

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 15/16-12****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 130041 15/16-12 |
| GTIN | 4062406046552 |
| Clasa articolului | 10N |

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UN-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 12

Ø Filet: 23,812 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 21,8 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|-----------|
| Pas filet | 2,117 mm |
| Ø cozii D _s | 18 mm |
| Ø Filet | 23,812 mm |
| Adâncimea filetului | 59,53 mm |
| Pătrat coadă □ | 14,5 mm |
| Pasi/inch | 12 |
| Materialul sculei | HSS E |

| | |
|---------------------------------|---|
| Standard | DIN 376 |
| Ø găurii de centrare | 21,8 mm |
| Lungimea totală L | 160 mm |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 |
| Număr de dinți Z | 4 |
| Tip de filet | UN-LH |
| Dimensiunea filetului | 15/16-12 UN LH |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | ASME B1.1 |
| Clasa de toleranță | 2B +0,10 |
| Clasa de toleranță | 2B +0,20 |
| Clasa de toleranță | 2B |
| Clasa de toleranță | 1B |
| Clasa de toleranță | 2B +0,05 |
| Clasa de toleranță | 3B |
| Forma conului de atac | C |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2xD la gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe stânga |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |