

**Garant**

**Clește cu tăiere laterală pentru electronică, formă normală a capului, FW,  
Lungimea totală: 125mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	726210 125
GTIN	4045197976482
Clasa articolului	71B

**Descriere****Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Tăișuri călite prin inducție (62 – 64 HRC). Suprafață fără efect de orbire, sablată mat, cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manșoane de prindere din **2 componente** din material conductibil.

**Recomandat pentru ESD.** Tăișuri rectificatice cu mare precizie.

**Material:**

Oțel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

**Descriere tehnică**

Lățimea capului	12 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,2 - 1,6 mm
Lungimea totală	125 mm
Lungimea de tăiere	11,5 mm
caracteristică electrostatică	ESD
Mini teșitură	Teșire fină
Caracteristici nume produs	FW
Tip produs	Clește de tăiere

