

Garant

Clește cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuțit, KW, Lungimea totală: 125mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	726250 125
GTIN	4045197976604
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Prelucrat cu precizie, cu formă subțire. Tăișuri călite prin inducție (62 – 64 HRC). Suprafață fără efect de orbire, sablată mat, cu articulație intercalată și șurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manșoane de prindere din **2 componente** din material conductibil.

Recomandat pentru ESD. Tăișuri rectificatice cu mare precizie.

Material:

Oțel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranțe extrem de exacte.

Descriere tehnică

Lungimea totală	125 mm
Lungimea de tăiere	10 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,1 - 1 mm
Lățimea capului	10 mm
caracteristică electrostatică	ESD
Mini teșitură	Fără teșire
Caracteristici nume produs	KW
Tip produs	Clește de tăiere

