

Garant**Set de pânze pentru ferăstrău sabie, Denumire: 1155CHM****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 588600 1155CHM |
| GTIN | 4045197977342 |
| Clasa articolului | 51S |

Descriere**Execuție:**

Pânze de ferăstrău tip sabie **pentru metal. Dinți armați cu carbură**, pentru cea mai mare rezistență și în același timp lamă suport flexibilă.

Notă:

Se reduce numărul de curse, se lucrează fără pendulare, cu utilizare de agent de răcire.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Denumire | 1155CHM |
| Lungimea pânzei | 225 mm |
| Număr de pânze | 1 |
| Pas | 3 mm |
| Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX |
| Materialul pânzei de ferăstrău | Carbură |
| Tip de tăiere | Tăietură dreaptă, rapidă (brută) |
| Tip de tăiere | Tăietură de precizie la unghi |
| Grosimea tablei (tablă perforată) | 4-12 mm |
| Profil metalic (deschis) | < 175 mm |
| Mașină acționată | Ferăstrău tip sabie |
| Tip produs | Pânză pentru ferăstrău sabie |

