

**Disc de polizor de banc DxAxH (mm), 150x20x32, Tip: SC46****Date comandă**

Numărul de comandă	596200 SC46
GTIN	9003172027968
Clasa articolului	53Y

**Descriere****Execuție:**

**Pietre pentru polizor de banc de înaltă calitate, durabile** cu liant ceramic. Concentricitate și planeitate ridicate, viteză maximă de lucru 40 m/s. **Utilizare universală** pe polizoare duble de banc pentru debavurarea, ascuțirea, rectificarea sculelor.

**Aplicație:**

Pentru aluminiu și metale neferoase.

**Specificație:**

**Carbură de siliciu verde**, grad de duritate H.

**Livrare:**

Cu set de inele de reducere pentru găurile menționate.

**Notă:**

Pentru discuri de rectificat abrazive compacte, consultați începând de la Cod 568725.

**Descriere tehnică**

Grad de finețe	mediu
Specificație	Carbură de siliciu verde, grad de duritate H

Granulație	46
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Viteză periferică maximă	40 m/s
Material abraziv	Carbură de siliciu (SiC)
Procedeu de șlefuire	Polizor de banc
Ø interior al inelului de reducție	25 mm
Ø interior al inelului de reducție	20 mm
Ø interior al inelului de reducție	16 mm
Forma	1
Ø discurilor D	150 mm
Lățimea discului T	20 mm
Caracteristici nume produs	150×20×32
Ø găurii H	32 mm
Tip produs	Disc de polizat