

**Clește cu vârf teșit pentru electronică, Lungimea totală: 115mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727189 115
GTIN	4003773016694
Clasa articolului	73F

**Descriere****Execuție:**

Lustruire de oglindă, nu există astfel defecțiuni în circuit din cauza desprinderii pieselor de crom. Articulație de precizie introdusă. Arc dublu fără frecare pentru o deschidere ușoară și uniformă. Suprafețe de prindere șlefuite neted. Muchii debavurate cu atenție. Mânere îmbrăcate în plastic.

**Aplicație:**

Pentru lucrări fine de montaj, de ex. în electronică și mecanică fină.

**Standard:**

DIN ISO 9655

**Material:**

Oțel pentru rulmenți cu bile, călit în ulei.

**Notă:**

Alte modele sunt disponibile la cerere.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	115 mm
Lungimea fălcilor	22,5 mm
Model de	șlefuit neted pe interior
Lățimea capului	9,5 mm
Formă a fălcii	plat, drept
Standard	DIN ISO 9655

Mâner	îmbrăcate în plastic
Material	Oțel pentru rulmenți cu bile
Suprafață	cu efect de oglindă
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci plate