



Presă hidraulică, Tip: 2



Date comandă

Numărul de comandă	881800 2
GTIN	4021176005138
Clasa articolului	83U

Descriere

Execuție:

Corp de oțel cu mecanism hidraulic și retragere automată. Manevrare simplă: Se introduce presa între șurubul extractorului și arbore. Se fixează presa cu ajutorul șurubului extractor iar apoi se strânge șurubul presei (se activează sistemul hidraulic). Dacă această cursă nu este suficientă – după slăbirea șurubului presei – procedeul se repetă.

Aplicație:

Pentru mărirea presiunii la extractoarele mecanice începând de la Ref. 3. Astfel se pot extrage ușor chiar și piesele bine fixate.

Înălțimea constructivă: 90 mm

Ø cilindrului ridicător: 23 mm

Ø corpului: 50 mm

Cursă: 15 mm

Moment maxim admisibil: 50 Nm

Forță de extragere maximă admisibilă: 150 kN

Descriere tehnică

Forță de extragere maximă admisibilă	150 kN
Înălțimea constructivă	90 mm
Cursă	15 mm

Moment maxim admisibil	50 Nm
Ø cilindrului ridicător	23 mm
Ø corpului	50 mm
Tip produs	Presă hidraulică