

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 2-10****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 2-10
GTIN	4062406047658
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Tip de filet: UNS-LH

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 376

Pasi/inch: 10

Ø Filet: 50,8 mm

Lungimea totală L: 250 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 40 mm

Pătrat coadă □: 32 mm

Ø găurii de centrare: 48,4 mm

**Descriere tehnică**

Pasi/inch	10
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Pas filet	2,54 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	40 mm
Lungimea totală L	250 mm
Ø Filet	50,8 mm

Ø găurii de centrare	48,4 mm
Adâncimea filetului	127 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Număr de dinți Z	4
Pătrat coadă □	32 mm
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	2-10 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod