



## Spărgător de piulițe, Pentru piulițe: M18-M30



### Date comandă

Numărul de comandă	884900 M18-M30
GTIN	4021176111501
Clasa articolului	83U

### Descriere

#### Execuție:

Cu presa hidraulică, pentru spargerea piulițelor care nu pot fi slăbite sau care sunt prinse de rugină (din clasele de calitate 5– 10), fără a deteriora bolțul filetat. Dublu cotit, putând fi utilizat și pentru spații greu accesibile. Cu tăiș călit, tip daltă. Se manevrează doar prin strângerea șurubului de presiune. După spargerea piuliței, se învârtăște șurubul de presiune înapoi și se împinge tăișul tip daltă înapoi până la opritor. Ref. M18– M30 pentru șuruburi din oțel superior– până la M30 la clasa de calitate 8, până la M24 la clasa de calitate 10.

#### Notă:

Șurubul de presiune poate fi strâns la Ref. M4 – M14 cu **maxim 60 Nm**, la Ref. M14 – M24 cu **maxim 70 Nm** și la Ref. M18 – M30 cu **maxim 50 Nm**. Nu se permite depășirea momentelor de strângere, întrucât poate duce la distrugerea sculei și accidente.

### Descriere tehnică

Pentru piulițe	M18-M30
Lungimea totală fără șurub de presiune	210 mm
Deschidere	27 - 46 mm

Lățimea tăișului tip daltă	37 mm
Tip produs	Spărgător de piulițe

---

## Accesorii

Tăiș tip daltă de schimb Pentru piulițe M18-M30	884910 M18-M30
---	----------------