

**Garant****Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, neacoperită, Tip: 7/8-24****Date comandă**

Numărul de comandă	130041 7/8-24
GTIN	4062406046453
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 35 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø Filet	22,225 mm
Pasi/inch	24
Lungimea totală L	140 mm
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Pas filet	1,058 mm
Ø găurii de centrare	21,2 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	18 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Standard	DIN 376
Adâncimea filetului	55,56 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	UNS-LH

Dimensiunea filetelui	7/8-24 UNS LH
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod