

Garant**Menghină paralelă, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	967100 160
GTIN	4045197694188
Clasa articolului	91J

Descriere**Execuție:****Integral din oțel forjat în matriță. – garantat incasabil.**

Cu deschidere în față. Cu bacuri de prindere pentru țevi sub bacurile normale. Arbore puternic, de precizie, prelucrat cu CNC, cu filet laminat. Șurub și ghidaj protejate împotriva murdăriei. Suprafață de nicovală mare, călită pentru lucrări de îndreptare și tasare. Ghidare călită dublă. Cu fălci de prindere masive, cu suprafață călită (nu sunt interschimbabile).

Igeltex:

Discuri contra căderii.

Scală exactă de măsurare.

Reglarea ghidajului: Șuruburi cu hexagon interior cu șaibe de presiune din alamă – funcționează foarte ușor.

Bacuri puternice de prindere a țevelor.

Avantaj:

- **Mâner cu protecție bilaterală contra căderii – fără zgomote supărătoare.**
- **Deschidere, respectiv închidere rapidă datorită pasului mare al filetului șurubului.**
- **Mâner înlocuibil.**
- **Scală exactă de mărime a deschiderii.**

Livrare:

Inclusiv elemente de fixare pentru montare pe bancul de lucru.

Notă:

Aparatul de reglare pe înălțime recomandat, a se vedea Cod 967520.

Descriere tehnică

Deschidere	220 mm
Adâncime de prindere	110 mm
Sensul de deschidere	Cu deschidere în față
Greutate	27 kg
Material	Oțel forjat în matriță
Bacurile de prindere a țevelor fixează țevele cu Ø exterior	1 – 3.1/2 inch
Lățimea bacurilor	160 mm
Tip produs	Menghină paralelă

Accesorii

Placă suport pentru menghină	967330
Disc rotativ individual Recomandat pentru menghină Ref. 160	967140 160
Sisteme de prindere cu falcă pivotantă Lățimea bacurilor 160 mm	967150 160
Dispozitiv de reglare pe înălțime pentru menghină Cod 967100 / 7110 Recomandat pentru menghină Ref. 160	967520 160
Placă suport pentru menghină, bambus Referință 300X250	967328 300X250