

Garant**Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 13/16-20****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 13/16-20
GTIN	4062406048655
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 1 bucată

Execuție specială - este exclusă returnarea

Descriere tehnică

Pasi/inch	20
Lungimea totală L	140 mm
Pas filet	1,27 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Adâncimea filetului	51,6 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	19,6 mm
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Ø Filet	20,638 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	UNEF

Dimensiunea filetelui	13/16-20 UNEF
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod