

**Garant****Tarozi de mașină pentru găuri înfundate, TiN, Tip: 11/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Clasa articolului	10N

**Descriere****Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice

Comandă minimă: 2 bucăți

Execuție specială - este exclusă returnarea

**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub>	14 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	15,5 mm
Pas filet	2,117 mm
Pasi/inch	12
Lungimea totală L	125 mm
Pătrat coadă □	11 mm
Ø Filet	17,462 mm
Adâncimea filetului	43,7 mm
Standard	DIN 376
Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Tip de filet	UN

Dimensiunea filetelui	11/16-12 UN
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod