

Garant**Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet, SK 50, Filet M×lungime L1: M16X281****Date comandă**

Numărul de comandă	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:****Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.****Aplicație:**

Pentru montarea cu filet a frezei cu fixare.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere tiretă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Oscilație: Amortizat

Lungime activă dimensiune A: 300 mm

Ø găurii D₁: 17 mmØ D₂: 29 mm

Ø exterior D: 57 mm

Lungime utilă L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Descriere tehnică**

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Lungime utilă L ₁	281 mm
Ø exterior D	57 mm
Ø găurii D ₁	17 mm

Filet M	M16×281
Lungime activă dimensiune A	300 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portscula pentru freză cu fixare pe filet și teșitoare