

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate cu filet pe stânga, TiN, Tip: 5/16-36****Date comandă**

Numărul de comandă	130046 5/16-36
GTIN	4062406050313
Clasa articolului	10N

Descriere**Notă:**

Timp de livrare: 49 de zile calendaristice
Comandă minimă: 3 bucăți
Execuție specială - este exclusă returnarea
Tip de filet: UNS-LH
Materialul sculei: HSS E
Standard: DIN 371
Pasi/inch: 36
Ø Filet: 7,938 mm
Lungimea totală L: 90 mm
Ø cozii D_s: 8 mm
Pătrat coadă □: 6,2 mm
Ø găurii de centrare: 7,25 mm

Descriere tehnică

Standard	DIN 371
Pătrat coadă □	6,2 mm
Ø cozii D _s	8 mm
Ø Filet	7,938 mm
Adâncimea filetului	19,85 mm
Materialul sculei	HSS E
Lungimea totală L	90 mm

Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,706 mm
Pasi/inch	36
Ø găurii de centrare	7,25 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de filet	UNS-LH
Dimensiunea filetului	5/16-36 UNS LH
Strat de acoperire	TiN
Normă pentru filet	ASME B1.1
Clasa de toleranță	2B +0,10
Clasa de toleranță	2B +0,20
Clasa de toleranță	2B
Clasa de toleranță	1B
Clasa de toleranță	2B +0,05
Clasa de toleranță	3B
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod